

# 一机多用 实验不愁

## 石墨消解器助手



石墨消解器助手是为石墨消解器量身定制的配套产品（专利），北京安合美诚公司设计该产品的灵感来源于客户切实的实验需求，从而实现真正的一机多用。

通过配套石墨消解器助手中的转换组件，可在石墨消解器原有的实验基础上，使石墨消解器的功能更为强大。可完成更多种实验过程，例如：样品预处理实验及常规的消解、赶酸实验，还可进行蒸发、结晶、碳化等实验，可有效提高石墨消解器对样品的处理能力，更可将石墨消解器的实验功能发挥到淋漓尽致。

### 主要特点

#### ◆ 提高实验精准度

通过配套石墨消解器助手的转换组件，不仅在实验过程中可有效避免倒罐所产生的二次污染，还可有效避免在实验过程中冷凝及回流现象的产生；

#### ◆ 提高样品处理效率

通过配套石墨消解器助手的转换组件，可在实验中使用更多种类、规格、材质的实验器皿；配套石墨盖板，可将石墨消解器转换为石墨电热板，从而实现真正的一机多用；

#### ◆ 高纯静压超细石墨材料

强度高，不易变形，使用寿命更长；升温速率快、热传导均匀、保温效果更好；

#### ◆ 耐腐蚀能力强


石墨消解器助手的转换组件选用杜邦特氟隆涂料进行表面处理，结合高压空气雾化式喷涂工艺，可大大提高石墨组件：耐高温、耐磨损、耐化学腐蚀、抗湿及抗粘附能力，可长期在强酸强碱环境中工作。



DR-24 石墨消解器



DR-15N 石墨消解器



DR-54 石墨消解器



FS-8H 石墨消解器

## 石墨消解器助手使用示意图：



上图以美诚DR-24石墨消解器为例  
宣传图片中为两套助手转换组件

### 石墨消解器助手专用箱配置及说明

1、便携式箱体	内置酚醛树脂泡沫
2、便携式红外测温仪	用于测量实验时的温度 测温方式：非接触式红外测温 测温范围：-50~330℃
3、伸缩式监测镜	长度伸缩范围：16~52cm 角度范围：360° 轴向和径向旋转 特点：防酸、防雾
4、专用夹具	材质：不锈钢、防磁
5、石墨消解器助手转换组件	材质：高纯静压超细石墨，杜邦特氟龙喷涂工艺 适用范围：适用于各种类型的国产、进口石墨消解器 注：标配石墨消解器助手转换组件为15个

注：石墨消解器助手的转换组件除标准尺寸外，可依客户要求定制。



官网

地址：北京市昌平区北清路中关村生命科学园博雅Cc6号楼101

电话：010-53275800

传真：010-53275802、53275832

邮箱：michem@126.com

网址：www.bjmichem.com



微信