





# 样品制备配件

## 收集板

- 提供圆锥 V 形底和圆底样式
- 由化学惰性聚丙烯制成
- 提供 350  $\mu$ L、1 mL 和 2 mL 容积

圆锥 V 形底和圆底可实现优化的样品传递



订购信息

收集板\*

货号	描述	单位
<a href="#">AH0-7192</a>	350 $\mu$ L/孔 96 方孔圆锥 V 形底收集板	50 个/包
<a href="#">AH0-7193</a>	1 mL/孔 96 方孔圆锥 V 形底收集板	50 个/包
<a href="#">AH1-7025</a>	1 mL/孔 96 圆孔圆底 7 mm 收集板	50 个/包
<a href="#">AH0-7194</a>	2 mL/孔 96 方孔圆锥 V 形底收集板	50 个/包
<a href="#">AH0-8636</a>	2 mL/孔 96 圆孔圆底 8 mm 收集板	50 个/包
<a href="#">AH0-9332</a>	1.2 mL/孔 96 圆孔圆底收集板	50 个/包
<a href="#">AH0-9341</a>	0.5 mL/孔 96 圆孔圆锥形底 7 mm 收集板	80 个/包
<a href="#">AH1-7036</a>	2 mL/孔 低绑定 96 圆孔圆锥形底(深孔, 聚丙烯, 玻璃衬里)收集板	120 个/包

## 96 孔无标签管底座

- 轻松处理部分板
- 将多种 SPE 吸附剂放入一块板内
- 轻松更换单个 SPE 小柱
- 与 Strata® 和 Strata-X 1 mL 无标签 SPE 小柱兼容



## 过滤板

- 提供孔径为 0.7  $\mu$ m 的膜
- 惰性表面可消除非特异性吸附以获得更好的结果
- 具备成本效益的解决方案, 可以达到所有过滤目标

订购信息

过滤板

货号	描述	单位/盒
<a href="#">AF0-8300</a>	0.7 $\mu$ m 玻璃纤维 96 孔过滤板	2

## 密封垫和密封条

- 适合所有 Phenomenex 96 孔板、方孔收集板、圆孔收集板、蛋白沉淀板和过滤板
- 提供可穿刺和预切割样式



订购信息

密封垫\*

货号	描述	单位
<a href="#">AH0-8597</a>	密封垫, 可穿刺, 96 方孔, 硅胶	50 个/包
<a href="#">AH0-8598</a>	密封垫, 预切割, 96 方孔, 硅胶	50 个/包
<a href="#">AH0-8631***</a>	密封垫, 可穿刺, 96 圆孔, 7 mm, 硅胶	50 个/包
<a href="#">AH0-8632***</a>	密封垫, 预切割, 96 圆孔, 7 mm, 硅胶	50 个/包
<a href="#">AH0-8633**</a>	密封垫, 可穿刺, 96 圆孔, 8 mm, 硅胶	50 个/包
<a href="#">AH0-8634**</a>	密封垫, 预切割, 96 圆孔, 8 mm, 硅胶	50 个/包
<a href="#">AH0-8199</a>	密封垫, 可穿刺, 96 方孔, Santoprene™	100 个/包
<a href="#">AH0-7195</a>	密封垫, 可穿刺, 96 方孔, 乙烯/醋酸乙烯酯共聚物 (EVA)	50 个/包
<a href="#">AH0-7362</a>	密封条	10 个/包

\*方孔密封垫与 2 mL Impact 板、Novum SLE 96 孔板、Phree 磷脂去除板、Strata 和 Strata-X 96 孔板与 96 方孔收集板兼容。

\*\* 8 mm 圆孔密封垫与 2 mL 圆孔 8 mm 收集板 ([AH0-8636](#)) 兼容

\*\*\* 7 mm 圆孔密封垫与 1 mL 圆孔 7 mm 收集板 ([AH1-7025](#)) 兼容

订购信息

96 孔无标签管底座

货号	描述	单位
<a href="#">AH0-9054</a>	96 孔 1 mL 无标签小柱底座, 与 96 孔板真空萃取装置 ( <a href="#">AH0-8950</a> ) 配套使用	个
<a href="#">AH0-9055</a>	96 孔 1 mL 无标签小柱底座, 与正压萃取装置配套使用	个